

Art.-Nr.: 10.01.12.04626



Dati tecnici

Altezza H	85,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi
Dimensione (lxl)	120x50

VCBL-S6-CUP 120x50x85 TV

I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.


I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:

- Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
- Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
- Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6

Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magneti per il rilevamento della posizione

Dati di costruzione



Lunghezza L1	137,00 mm
Lunghezza L	120,00 mm
Larghezza B1	129,00 mm
Larghezza B	50,00 mm
Altezza H1	99,50 mm
Altezza H2	77,00 mm
Altezza H	85,00 mm
Raggio	48,0 mm

Dati di costruzione VCBL-S6-CUP 120x50x85 TV



Blocco di aspirazione

VCBL-S6-CUP 120x50x85 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04626



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.04626

Typ		Numero articolo
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04626