

Art.-Nr.: 10.01.12.04627



技術資料

高さ H	85.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ
サイズ (LxW)	130x30

VCBL-S6-CUP 130x30x85 TV


吸着範囲 145 x 145 mmの真空クランプブロック は組立済みで納品されます。
 吸着範囲が 125 x 75 mm/120 x 50 mm/130 x 30 mm の真空ブロックは以下の製品で構成されます。

- マウント AP-S6 (シーリングスポンジとOリングを含む)
- 真空カップ (サクシヨンプレート、センシングバルブ、NFCタグを含む)
- 真空カップは別で利用可能

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート VCSP-O、発泡ゴムシーリングフレーム VCDR、内蔵バルブ TV、真空カップ VCBL-S6-CUP、取り付け部品 AP-S6

アクセサリ: 発泡ゴムプレート、位置検出用スイッチングカム、位置検出用マグネット

デザインデータ



グリッパーの長さ L1	136.50 mm
グリッパーの長さ L	130.00 mm
幅B1	130.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H1	99.50 mm
高さ H2	77.00 mm
高さ H	85.00 mm
半径	55.0 mm

デザインデータ VCBL-S6-CUP 130x30x85 TV


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04627

1

真空クランプブロック

VCBL-S6-CUP 130x30x85 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04627



発注データ spare parts 10.01.12.04627

Typ		本数
spare parts set	ERS VCSP	10.01.12.01543
touch valve	TV D9 4.3	10.01.12.02514



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04627