

Art.-Nr.: 10.01.12.04629



## 技術資料

高さ H	50.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ
サイズ (LxW)	120x50

VCBL-S6-CUP 120x50x50 TV


吸着範囲 145 x 145 mmの真空クランプブロック は組立済みで納品されます。  
 吸着範囲が 125 x 75 mm/120 x 50 mm/130 x 30 mm の真空ブロックは以下の製品で構成されます。

- マウント AP-S6 (シーリングスポンジとOリングを含む)
- 真空カップ (サクシヨンプレート、センシングバルブ、NFCタグを含む)
- 真空カップは別で利用可能

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート VCSP-O、発泡ゴムシーリングフレーム VCDR、内蔵バルブ TV、真空カップ VCBL-S6-CUP、取り付け部品 AP-S6

アクセサリ: 発泡ゴムプレート、位置検出用スイッチングカム、位置検出用マグネット

## デザインデータ



グリッパーの長さ L1	137.00 mm
グリッパーの長さ L	120.00 mm
幅B1	129.00 mm
幅B	50.00 mm
高さ H1	64.50 mm
高さ H2	42.00 mm
高さ H	50.00 mm
半径	48.0 mm

デザインデータ VCBL-S6-CUP 120x50x50 TV


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04629](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04629)

1

真空クランプブロック

# VCBL-S6-CUP 120x50x50 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04629



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04629

Typ		本数
サクシオンプレート (上部)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04629](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04629)