

Art.-Nr.: 10.01.12.04743



Технические данные

Attribute	Value
Высота H	125.00 mm
Функция блочной присоски	Регулируемая высота без инструмента
Ход Z	10.00 mm
Размеры (ДхШ)	170x135
Диапазон фиксации [мм]	10,0 ... 100,0 мм
Форма	Быстрый


VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100

Механический зажим VCMC-K2-QUICK поставляется в полностью собранном виде. Продукт состоит из:

- Зажимная плита с быстрой регулировкой
- Корпус основания изготовлен из алюминия
- Монтаж консоли

Запасные части: Зажимная плита

Доступные аксессуары: механическое зажимание, набор для переоборудования стола автоматического станка, удлинитель для диапазона фиксации



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	170.00 mm
Ширина B	133.30 mm
Высота H1	258.50 mm
Высота H2	30.00 mm
Высота H	125.00 mm
Наружный диаметр D1	56.0 mm
Форма отверстия X1	66.5 mm
Форма отверстия X2	44.0 mm

Конструктивные данные VCMC-K2-QUICK 170x135x125 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04743



Технические данные

Attribute	Value
Диапазон фиксации [мм]	10,0 ... 100,0 мм



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04743



Заказать аксессуары для данных 10.01.12.04743

Тип	Номер товара
Clamping unit	KLEM-EINH 69.5x35x12.5 10.01.12.04990



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04743

Тип	Номер товара
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 166x113x6.6 VCSP 10.01.12.02191
Зажимный диск	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC 10.01.12.04239



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04743