


Art.-Nr.: 10.01.12.04744




VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

メカ式クランプ VCMC-K1-QUICK は以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製ボディ
- メカ式クランプでコンソールに取付

スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム、クランプユニット

アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ、クランプユニット



デザインデータ VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100

## 技術資料

| 属性                | 価値              |
|-------------------|-----------------|
| 高さ H              | 125.00 mm       |
| 製品仕様追加 真空クランプブロック | ツールレス高さ調整可能     |
| ストロークZ            | 10.00 mm        |
| サイズ (LxW)         | 170x135         |
| クランプ範囲 [mm]       | 10.0 ~ 100.0 mm |
| デザイン              | クイック            |

## デザインデータ

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グripperの長さ L         | 170.00 mm |
| 幅B                   | 133.30 mm |
| 高さ H1                | 258.50 mm |
| 高さ H2                | 30.00 mm  |
| 高さ H                 | 125.00 mm |
| 外径 D1                | 56.0 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 66.5 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2 | 44.0 mm   |

Art.-Nr.: 10.01.12.04744



## 技術資料

| 属性          | 値               |
|-------------|-----------------|
| クランプ範囲 [mm] | 10.0 ~ 100.0 mm |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.12.04744](http://www.schmalz.co.jp/10.01.12.04744)



## データアクセサリを注文する 10.01.12.04744

| Typ            |                        | Artikelnummer  |
|----------------|------------------------|----------------|
| 六角付き延長         | VRL-S M20x1x35         | 10.01.12.04374 |
| クランプシステムのアクセサリ | ZUB VCMC               | 10.01.12.04008 |
| クランプ装置         | KLEM-EINH 69.5x35x12.5 | 10.01.12.04990 |



## スペアパーツの注文データ 10.01.12.04744

| Typ            |                                  | Artikelnummer  |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| クランプユニット       | KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1 | 10.01.12.04835 |
| クランプディスク       | SPAN-TELL 110 EXZ VCMC           | 10.01.12.04239 |
| シーリングフレーム (下部) | VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1         | 10.01.12.03629 |

