

Art.-Nr.: 10.01.12.04750



VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85

メカ式クランプ VCMC-B-QUICK は以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミ製メインボディ
- 六角ボルト


スペアパーツ: クランププレート

アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ

技術資料

属性	価値
高さ H	48.00 mm
ストロークZ	9.00 mm
サイズ (LxW)	150x135
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm
デザイン	クイック

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L	146.40 mm
幅B	133.00 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	48.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm
ストロークZ	9.00 mm

デザインデータ VCMC-B-QUICK 150x135x48 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04750



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04750



データアクセサリを注文する 10.01.12.04750

Typ		Artikelnummer
六角付き延長	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



スペアパーツの注文データ 10.01.12.04750

Typ		Artikelnummer
	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688