


Art.-Nr.: 10.01.12.04759



VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

メカニカルクランプ VCMC-G-QUICK は以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製メインボディ
- シーリングフレーム


スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム

### 技術資料

| 属性          | 価値              |
|-------------|-----------------|
| 高さ H        | 100.00 mm       |
| ストロークZ      | 10.00 mm        |
| サイズ (LxW)   | 170x135         |
| クランプ範囲 [mm] | 10.0 ~ 100.0 mm |
| デザイン        | クイック            |

### デザインデータ

| 属性         | 価値        |
|------------|-----------|
| グリッパーの長さ L | 171.00 mm |
| 幅B1        | 162.50 mm |
| 幅B         | 133.00 mm |
| 高さ H1      | 233.50 mm |
| 高さ H       | 100.00 mm |



デザインデータ VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Art.-Nr.: 10.01.12.04759



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.12.04759](http://www.schmalz.co.jp/10.01.12.04759)



## スペアパーツの注文データ 10.01.12.04759

| Typ            |                         | Artikelnummer  |
|----------------|-------------------------|----------------|
| シーリングフレーム (下部) | VCDR 166x113x6.6 VCMC-G | 10.01.12.04758 |
| クランプディスク       | SPAN-TELL 110 EXZ VCMC  | 10.01.12.04239 |

