

Art.-Nr.: 10.01.12.04765



技術資料

属性	価値
高さ H	75.00 mm
ストロークZ	9.00 mm
サイズ (LxW)	150x135
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm
デザイン	クイック

VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85


メカニカルクランプ VCMC-S6-QUICK は以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製メインボディ
- シーリングフレーム

スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム

アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L	146.50 mm
幅B	133.00 mm
高さ H1	192.00 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	75.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm
ストロークZ	9.00 mm

デザインデータ VCMC-S6-QUICK 150x135x75 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04765



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04765



発注データ アクセサリ 10.01.12.04765

Typ		本数
六角付き延長	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04765

Typ		本数
シーリングフレーム (下部)	VCDR 135x25.5x6 VCB L	10.01.12.04560
	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688