

Art.-Nr.: 10.01.12.04777



VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

メカニカルクランプ VCMC-S6-QUICK は以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製メインボディ
- シーリングフレーム


スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム

アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ

技術資料

属性	価値
高さ H	110.00 mm
ストロークZ	10.00 mm
サイズ (LxW)	150x135
クランプ範囲 [mm]	10.0 ~ 100.0 mm
デザイン	クイック

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L	146.50 mm
幅B	133.00 mm
高さ H1	248.40 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	110.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm
ストロークZ	10.00 mm

デザインデータ VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



メカニカルクランプ

VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04777



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04777



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04777

Typ		本数
シーリングフレーム (下部)	VCDR 135x25.5x6 VCB	10.01.12.04560
クランプディスク	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.04777