



VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15

Der Blocksauger VCBL-K2-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:


- Dehbarer und austauschbarer Saugplatte mit Dichtschnur, verfügbar in verschiedenen Maßen
- Grundkörper aus Aluminium, optional mit mechanischer Klemmung

Verfügbare Ersatzteile: Dichtschnur, Saugplatte

Verfügbares Zubehör: Klemmung

Technische Daten

Attribut	Wert
Höhe H	100,00 mm
Anordnung	steckbar 360°/15°
Zusatzfunktion Blocksauger	Tastventil
Abmessung (LxB)	170x128
Bauform	Heavy Duty



Konstruktionsdaten VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	170,00 mm
Länge L	170,00 mm
Breite B1	128,00 mm
Breite B	128,00 mm
Höhe H1	107,00 mm
Höhe H	100,00 mm



Blocksauger

VCBL-K2-HD 170x128x100 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05221



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.12.05221



Bestelldaten Zubehör 10.01.12.05221

Typ		Artikelnummer
Klemmeinheit	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.05221

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 170x128x19.5 RB AL	10.01.12.05226
Dichtrahmen (unten)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Sieb-Rund	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Zylinderschraube	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Dichtprofil (Meter)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054

