

Art.-Nr.: 10.01.12.05312



Technische Daten

Attribut	Wert
Höhe H	100,00 mm
Anordnung	steckbar 360°/15°
Abmessung (LxB)	128x60
Bauform	Heavy Duty


VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15

Der Blocksauger VCBL-K1-HD wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Austauschbarer Saugplatte mit Dichtsnur, verfügbar in verschiedenen Maßen
- Grundkörper aus Aluminium mit mechanischer Klemmung

Verfügbare Ersatzteile: Dichtsnur, Saugplatte

Verfügbares Zubehör: Klemmung



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	170,00 mm
Länge L	60,00 mm
Breite B1	128,00 mm
Breite B	128,00 mm
Höhe H1	107,00 mm
Höhe H	100,00 mm

Konstruktionsdaten VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15



Blocksauger

VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05312



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.12.05312



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.05312

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310
Dichtrahmen (unten)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Sieb-Rund	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Zylinderschraube	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Klemmeinheit	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Dichtprofil (Meter)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05312