




Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Disposizione	inseribile 360°/15°
Dimensione (LxI)	128x60
Forma	Heavy Duty

VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15

Il blocco di aspirazione VCBL-K1-HD viene fornito montato. Il prodotto è composto da:


- Piastra di aspirazione sostituibile con profilo di tenuta, disponibile in varie dimensioni
- Corpo base in alluminio con blocco meccanico

Pezzi di ricambio disponibili: profilo di tenuta, piastra di aspirazione

Accessori disponibili: bloccaggio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	170,00 mm
Lunghezza L	60,00 mm
Larghezza B1	128,00 mm
Larghezza B	128,00 mm
Altezza H1	107,00 mm
Altezza H	100,00 mm



Dati di costruzione VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15

Blocco di aspirazione

VCBL-K1-HD 128x60x100 S-360-15



Art.-Nr.: 10.01.12.05312



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.05312



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.05312

Typ		Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
O-Ring	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Filtro tondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Vite a testa cilindrica	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Unità di fissaggio	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.05312