

Art.-Nr.: 10.01.12.05326



技術資料

属性	価値
高さ H	125.00 mm
アレンジメント	プラグブル 360°/15
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ
サイズ (LxW)	128x60
デザイン	高耐久仕様


VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15 TV

真空クランプブロック VCBL-K2-HD は組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ゴムプレート、
- 回転機構付きアルミ製ボディ

スペアパーツ: シーリングコード、ゴムプレート
アクセサリ: クランプ

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	170.00 mm
グリッパーの長さ L	60.00 mm
幅B1	128.00 mm
幅B	128.00 mm
高さ H1	132.00 mm
高さ H	125.00 mm

デザインデータ VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15 TV

Art.-Nr.: 10.01.12.05326



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.05326



データアクセサリを注文する 10.01.12.05326

Typ		Artikelnummer
クランプユニット	KLEM-EINH 70x24.5x4.5 VCMC-K2	10.01.12.04255



スペアパーツの注文データ 10.01.12.05326

Typ		Artikelnummer
真空パッド (四角形)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310
シーリングフレーム (下部)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191
Oリング	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514
	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
シーリングコード	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054

