

Art.-Nr.: 10.01.12.05328

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	125,00 mm
Arrangement	enfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Palpeur mécanique
Dimension (Lxl)	128x75
Forme	Usage intensif


VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15 TV

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K1-HD est livré assemblé. Le produit se compose de :

- Semelle interchangeable avec cordon d'étanchéité, livrable en différentes dimensions
- Corps en aluminium avec blocage mécanique

Pièces de rechange disponibles : cordon d'étanchéité, semelle

Accessoires disponibles : blocage

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	170,00 mm
Longueur L	75,00 mm
Largeur B1	128,00 mm
Largeur B	128,00 mm
Hauteur H1	132,00 mm
Hauteur H	125,00 mm

Données de construction VCBL-K1-HD 128x75x125 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05328



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.05328



Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.05328

Typ		Artikelnummer
Semelle (supérieure)	VCSP-O 128x75x19.5 RB AL	10.01.12.05232
Cadre d'étanchéité (inférieure)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
Joint torique	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
Palpeur mécanique	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Vis à tête cylindrique,	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
Unité de bridage	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
Profil d'étanchéité (mètre)	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054

