


Art.-Nr.: 10.01.12.05329



技術資料

属性	価値
高さ H	125.00 mm
アレンジメント	ブラガブル 360°/15
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ
サイズ (LxW)	128x60
デザイン	高耐久仕様


VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15 TV

真空クランプブロック VCBL-K1-HDは、以下の製品で構成されます。:

- 吸着用ゴムプレート: 様々な寸法をラインアップ
- メインボディ: アルミニウム製、ブロック固定用のメカ式クランプ付き

スペアパーツ: シーリングコード、真空プレート
 アクセサリ: クランプ

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	170.00 mm
グリッパーの長さ L	60.00 mm
幅B1	128.00 mm
幅B	128.00 mm
高さ H1	132.00 mm
高さ H	125.00 mm

デザインデータ VCBL-K1-HD 128x60x125 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.05329



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.05329



スペアパーツの注文データ 10.01.12.05329

Typ		Artikelnummer
真空パッド (四角形)	VCSP-O 128x60x19.5 RB AL	10.01.12.05310
シーリングフレーム (下部)	VCDR 166x113x6.6 VCBL-K1	10.01.12.03629
Oリング	O-RING 50x2.5 NBR-70	10.07.08.00073
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514
	SCHR 4762 M10x30 ST-8.8 VZ	20.01.02.02003
クランプユニット	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
シーリングコード	DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR	10.07.04.00054

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.05329