

Art.-Nr.: 10.01.15.00210



## 技術資料

属性	価値
サイズ (LxW)	80 x 40
グripperの長さ L	80.00 mm
幅 B	40.00 mm
高さ H	16.00 mm


ISCUP Cup 2 80x40x16

ISシリーズは2つの製品グループで構成されます。

- 真空カップ用モノベース ISMBまたは真空カップ用クアドベース ISQB
- 真空クランプカップ ISCUP

それぞれを自由に組み合わせて拡張することができます。真空クランプカップ、ベース、高さ調整リングは個別に納品されます。

スベアパーツ:「アクセサリとスベアパーツ」を参照



## デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	80.00 mm
幅 B	40.00 mm
高さ H	16.00 mm
内径 d	60.00 mm

デザインデータ ISCUP Cup 2 80x40x16



Art.-Nr.: 10.01.15.00210


 技術資料

属性	値
質量	0.072 kg


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.15.00210](http://www.schmalz.co.jp/10.01.15.00210)


 スペアパーツの注文データ 10.01.15.00210

Typ	Artikelnummer
Oリング	O-RING 48x2 CR-70 10.07.08.00468


 摩耗部品の注文データ 10.01.15.00210

Typ	Artikelnummer
シーリングコード (m)	DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR 10.01.15.00062
シーリングフレーム	ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50 10.01.15.00021
フリクションプレート	ISRPL 66x26x8.5 10.01.15.00018