

Art.-Nr.: 10.01.15.00305



技術資料

属性	価値
サイズ (LxW)	80 x 40
グripperの長さ L	80.00 mm
幅B	40.00 mm
高さ H	30.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ


ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

ISシリーズは2つの製品グループで構成されます。

- 真空カップ用モノベース ISMBまたは真空カップ用クアドベース ISQB
- 真空クランプカップ ISCUP

それぞれを自由に組み合わせて拡張することができます。真空クランプカップ、ベース、高さ調整リングは個別に納品されます。

スペアパーツ:「アクセサリとスペアパーツ」を参照



デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	80.00 mm
幅B	40.00 mm
高さ H	30.00 mm
内径d	60.00 mm

デザインデータ ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

Art.-Nr.: 10.01.15.00305



技術資料

属性	値
質量	0.097 kg



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.15.00305



スペアパーツの注文データ 10.01.15.00305

Typ		Artikelnummer
シーリングコード (m)	DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR	10.01.15.00062
シーリングフレーム	ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50	10.01.15.00021
フリクションプレート	ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12	10.01.15.00344
Oリング	O-RING 48x2 CR-70	10.07.08.00468



摩耗部品の注文データ 10.01.15.00305

Typ		Artikelnummer
タッチバルブ	TV D11 4.3	10.01.15.00347