

Art.-Nr.: 10.01.15.00571



UB 135x135x156 29.5 15 G


技術資料

属性	価値
構築用	滑らかなテーブル
グripperの長さ L	135.00 mm
幅 B	135.00 mm
高さ H	156.00 mm
L字型旋回角 W	15.0 °
ストローク Z	29.50 mm

立体成形品向け真空クランプブロック BHFは、ユニベース UBと各種吸着パッドを組み合わせ使用します。ユニベースと吸着パッドは互いに独立した状態で納品されます。

- ユニベース UB: シュマルツのスチールプレート (ISシリーズ) またはフラットテーブル向け
- 真空カップ ISCUP
- 真空カップ SSPB (傾斜追従可能)

真空パッド (2.5段ベローズ) RSC



デザインデータ UB 135x135x156 29.5 15 G

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	135.00 mm
幅 B	135.00 mm
高さ H	156.00 mm
外径 D1	6.0 mm
外径 D2	8.0 mm
外径 D	60.50 mm
L字型旋回角 W	15.0 °
ストローク Z	29.50 mm

Art.-Nr.: 10.01.15.00571



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.15.00571



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。01.01.2026

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品



データアクセサリを注文する 10.01.15.00571

Typ		Artikelnummer
3D吸着クランプシステム SSCB	SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR	10.01.15.00572
真空カップ	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
真空カップ	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
真空カップ	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005
BHF向け交換用真空パッド	SSPB-117 117-125 NBR	10.01.15.00719
BHF向け交換用真空パッド	RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF	10.01.15.00587