

Art.-Nr.: 10.01.15.00572



技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
接続	Ø60 mm
高さ H1	117.30 mm
Dmk	78.0 mm
真空パッドタイプ	長円ベローズ真空パッド SAB
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	センター固定ピン
材質	NBR
材質 ワークサポート	NBR
使用範囲 [mm]	93.5 ... 107.5

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR


3D吸着クランプシステム SSCBには以下の製品が含まれます。

- 3D吸着クランプシステム SSCB (本体)
- 真空パッド FSG-VU1またはSAB-NBR

スペアパーツ: 真空パッド (スペアパーツセット)、カバーキャップ

デザインデータ

属性	価値
高さ H1	117.30 mm
外径 D1	116.4 mm
外径D	60.00 mm
Dmk	78.0 mm
ストロークZ	22.00 mm
全高サイズ EH (分)	93.50 mm
全高サイズ EH (最大)	107.50 mm
吸引ストローク Zs	14.0 mm



デザインデータ SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR



Art.-Nr.: 10.01.15.00572



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
質量	1300.0 g
サイズ	60.00



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.15.00572



スペアパーツの注文データ 10.01.15.00572

Typ		Artikelnummer
ペローズ真空吸着パッド	SABT-C 60 NBR-60 M10-AG	10.01.06.01878
カバーキャップ(丸型)	KAPP 7x10.5 SSCB	10.01.15.00918

