

Art.-Nr.: 10.01.15.00719



SSPB-117 117-125 NBR


技術資料

属性	価値
シール材	ページトップへ
高さ H1	137.00 mm
径 Ds	117.0 mm
ストロークZ	8.00 mm
材質 ワークサポート	ED
使用範囲 [mm]	117.0 ... 125.0

立体成形品向け真空クランプブロック BHFは、ユニベース UBと各種吸着パッドを組み合わせで使用します。ユニベースと吸着パッドは互いに独立した状態で納品されます。

- ユニベース UB: シュマルツのスチールプレート (ISシリーズ) またはフラットテーブル向け
- 真空カップ ISCUP
- 真空カップ SSPB (傾斜追従可能)

真空パッド (2.5段ベローズ) RSC



デザインデータ SSPB-117 117-125 NBR

デザインデータ

属性	価値
高さ H1	137.00 mm
外径D	60.00 mm
径 Ds	117.0 mm
ストロークZ	8.00 mm
全高サイズ EH (分)	117.00 mm
全高サイズ EH (最大)	125.00 mm

BHF向け交換用真空パッド

SSPB-117 117-125 NBR



Art.-Nr.: 10.01.15.00719



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.15.00719



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.15.00719