

Art.-Nr.: 10.01.15.00850



技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
接続	M6-IG
高さ H1	179.00 mm
Dmk	78.0 mm
真空パッドタイプ	長円ベローズ真空パッド FSG
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	独立制御のピンズ
材質	VU1
材質 ワークサポート	NBR
使用範囲 [mm]	141.0 ... 171.0


SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

3D吸着クランプシステム SSCBには以下の製品が含まれます。

- 3D吸着クランプシステム SSCB (本体)
- 真空パッド FSG-VU1またはSAB-NBR

スペアパーツ: 真空パッド (スペアパーツセット)、カバーキャップ

デザインデータ



属性	価値
高さ H1	179.00 mm
外径 D1	134.0 mm
スレッドG1	M6-F
スレッドG2	G1/4-IG
Dmk	78.0 mm
ピッチ径 D mk1	48.0 mm
ストロークZ	46.00 mm
全高サイズ EH (分)	141.00 mm
全高サイズ EH (最大)	171.00 mm
吸引ストローク Zs	30.0 mm

デザインデータ SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1



SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Art.-Nr.: 10.01.15.00850



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	バルコラン VU1
材質の硬度 [ショアA]	72.0 Shore A
質量	2597.8 g
サイズ	60.00



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.15.00850



データアクセサリを注文する 10.01.15.00850

Typ	Artikelnummer
スペアパーツセット	ERS SSCB-FG60-VU1 10.01.15.00953



スペアパーツの注文データ 10.01.15.00850

Typ	Artikelnummer
スペアパーツセット	ERS SSCB-FG60-VU1 10.01.15.00953
カバーキャップ(丸型)	KAPP 7x10.5 SSCB 10.01.15.00918

