

滑り防止リング

REIB-RING SGM 30 PU-55




Art.-Nr.: 10.01.17.00136



REIB-RING SGM 30 PU-55

技術資料

属性	価値
サイズ	30
構築用	マグネットグリッパー
外径D	29.50 mm
内径d	19.00 mm



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	8.80 mm
外径D	29.50 mm

デザインデータ REIB-RING SGM 30 PU-55



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00136

Art.-Nr.: 10.01.17.00136



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	2.9 g
サイズ	30
作動温度 max.	100.0 °C
高温耐性ゴム HT2: 最大250°Cのワークに対応 (短時間搬送時)	



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00136

