

Anello di attrito

## REIB-RING SGM 40 PU-55


Art.-Nr.: 10.01.17.00137



REIB-RING SGM 40 PU-55

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	40
Design di utilizzo	Ventosa magnetica
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	26,00 mm



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	8,80 mm
Diametro esterno D	40,00 mm

Dati di costruzione REIB-RING SGM 40 PU-55



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00137](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00137)

Anello di attrito

## REIB-RING SGM 40 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00137



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	4,7 g
Misura	40
Temperatura d'intervento max.	100,0 °C

Materiale HT2: temperatura ambiente max. a breve termine fino a +250 °C



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.17.00137](http://www.schmalz.com/10.01.17.00137)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00137](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00137)