


Art.-Nr.: 10.01.17.00137



REIB-RING SGM 40 PU-55

Teknik veriler

Attribute	Value
Boyut	40
İnşaat kullanımı	Manyetik tutucu
Dış çap D	40.00 mm
İç çap d	26.00 mm



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	8.80 mm
Dış çap D	40.00 mm

Tasarım verileri REIB-RING SGM 40 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00137



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Ağırlık	4.7 g
Boyut	40
Çalışma sıcaklığı maks.	100.0 °C
Material HT2: Operating temperature max. short-term up to +250 °C	



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.17.00137

