


Art.-Nr.: 10.01.17.00137



REIB-RING SGM 40 PU-55

## Datos técnicos

| Atributo             | Valor           |
|----------------------|-----------------|
| Tamaño               | 40              |
| Diseño de aplicación | Garra magnética |
| Diámetro exterior D  | 40,00 mm        |
| Diámetro interior d  | 26,00 mm        |



## Datos de diseño

| Atributo            | Valor    |
|---------------------|----------|
| Longitud L          | 8,80 mm  |
| Diámetro exterior D | 40,00 mm |

Datos de diseño REIB-RING SGM 40 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00137



## Datos técnicos

| Atributo                                                              | Valor          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Material de ventosa                                                   | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A]                                         | 55,0 Shore A   |
| Peso                                                                  | 4,7 g          |
| Tamaño                                                                | 40             |
| Temperatura de uso máx.                                               | 100,0 °C       |
| Material HT2: Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C |                |



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.17.00137](http://www.schmalz.com/10.01.17.00137)

