

Anello di attrito

REIB-RING SGM 70 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00139




REIB-RING SGM 70 PU-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	70
Design di utilizzo	Ventosa magnetica
Diametro esterno D	68,00 mm
Diametro interno d	51,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	8,80 mm
Diametro esterno D	68,00 mm



Dati di costruzione REIB-RING SGM 70 PU-55



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00139

Anello di attrito

REIB-RING SGM 70 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00139



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	11,6 g
Misura	70
Temperatura d'intervento max.	100,0 °C

Materiale HT2: temperatura ambiente max. a breve termine fino a +250 °C



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00139



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00139