

Ventosa magnetica SGM 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00163



Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	40,00
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max. con anello di attrito	100,0 N
Presa di corrente	G1/4"-IG


SGM 40 G1/4-IG

La ventosa magnetica SGM viene fornita montata. Il prodotto è disponibile in tre varianti:

- Ventosa magnetica del tipo SGM – disponibile in diversi diametri
- Ventosa magnetica del tipo SGM-HD – superficie di presa in acciaio inox per applicazioni robuste – disponibile in diversi diametri
- Ventosa magnetica del tipo SGM-S - controllo pistone

Parti di ricambio disponibili: anello di attrito, finecorsa di prossimità

Accessori disponibili: sistema di supporto



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	40,65 mm
Altezza H	70,20 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Diametro interno d	26,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	11,0 mm
Filettatura G2	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG4	7,0 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm

Dati di costruzione SGM 40 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00163

1

Ventosa magnetica

SGM 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00163



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	240,0 g
Posizione di installazione	BEL
Forza di presa rimanente	0,3 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 70 °C
Forza di presa max. con anello di attrito	100,0 N
Famiglia di prodotti	SGM
Valvola di controllo	Bistabile

Nota: Forza di presa: Il valore indicato si riferisce a un dato statico, senza fattore di sicurezza; misurato su una lamiera di 2 mm di spessore. Se si progetta il sistema con ventose magnetiche SGM, si deve impostare un fattore di sicurezza di $S = 3$



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.17.00163



Ordinare gli accessori dati 10.01.17.00163

Typ		codice articolo
Sistema di supporto	HTS-A2 SGM 30/40 OP	10.01.17.00581
Sistema di supporto	HTS-A3 SGM 30/40 OP	10.01.17.00558
Sistema di supporto	HTS-A2 D SGM 30/40 OP	10.01.17.00586
Sistema di supporto	HTS-A3 D SGM 30/40 OP	10.01.17.00582
Sistema di supporto	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.17.00163

Typ		codice articolo
Anello di attrito	REIB-RING SGM 40 PU-55	10.01.17.00137



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00163