


Art.-Nr.: 10.01.17.00201

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Boyut	40.00
Ek fonksiyon	Sensör PNP
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası	100.0 N
Soket	G1/4"-F
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 pol


SGM-S 40 G1/4-IG PNP

Mıknatıslı tutucu SGM monte edilmiş olarak teslim edilir. Üç versiyonu mevcuttur:

- SGM tipi tutucu - çeşitli çaplarda mevcuttur
- SGM-HD tipi tutucu - sağlam uygulamalar için paslanmaz çelik kavrama yüzeyi - çeşitli çaplarda mevcuttur
- SGM-S tipi tutucu - bir sensör tarafından kontrol edilen pistonlu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme halkası, yakınlık anahtarı

Mevcut aksesuarlar: tutucu hystem

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Genişlik B	40.65 mm
Yükseklik H	70.20 mm
Dış çap D	40.00 mm
İç çap d	26.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	11.0 mm
Dış G2	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG2	6.0 mm
Kablo uzunluğu	300.00 mm
Dış uzunluğu LG4	7.0 mm

Tasarım verileri SGM-S 40 G1/4-IG PNP



Art.-Nr.: 10.01.17.00201

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	255.0 g
Kurulum konumu	BEL
Artık tutma kuvveti	0.3 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 70 °C
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası	100.0 N
Ürün ailesi	SGM
Kontrol Valfi	Bistable

Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of $S = 3$ must be applied

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.17.00201

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.17.00201**

Typ	Ürün numarası
Holder system	HTS-A2 SGM 30/40 OP
Holder system	HTS-A3 SGM 30/40 OP
Holder system	HTS-A2 D SGM 30/40 OP
Holder system	HTS-A3 D SGM 30/40 OP
Tutucu sistemi	HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.17.00201**

Typ	Ürün numarası
Sürtünme halkası	REIB-RING SGM 40 PU-55
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00201