

マグネットグripper (磁石位置検出センサ取付可能)

SGM-SV 40 G1/4-IG




Art.-Nr.: 10.01.17.00229



技術資料

属性	価値
サイズ	40.00
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.5 ~ 6.0 bar
保持力 最大滑り止めリング	100.0 N
ソケット	G1/4"-F

SGM-SV 40 G1/4-IG



デザインデータ

属性	価値
幅B	40.65 mm
高さ H	70.20 mm
外径D	40.00 mm
内径d	26.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グripperの長さ LG1	11.0 mm
スレッドG2	G1/8-IG
グripperの長さ LG2	6.0 mm
グripperの長さ LG4	7.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	46.0 mm

デザインデータ SGM-SV 40 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00229

マグネットグripper (磁石位置検出センサ取付可能)

SGM-SV 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00229



技術資料

属性	値
質量	255.00 g
設置位置	BEL
残存勢力	0.3 N
圧力範囲 (作動圧) [bar]	3.5 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 70 °C
保持力 最大滑り止めリング	100.0 N
電磁弁	双安定



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.01.17.00229



発注データ アクセサリ 10.01.17.00229

Typ	本数
オネジ付きフィルターメッシュ	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT 10.05.03.00008



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00229