

Art.-Nr.: 10.01.17.00352

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Tamaño	30,00
Función adicional	Sensor PNP
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción	35,0 N
Enchufe	G1/8"-HE
Conexión eléctrica	Conector M12, 4 pol


SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP

La garra magnética SGM se suministra montada. El producto está disponible en tres variantes:

- Garra del tipo SGM – disponible en diversos diámetros
- Garra del tipo SGM-HD – superficie de la garra de acero inoxidable para aplicaciones robustas – disponible en diversos diámetros
- Garra del tipo SGM-S - control de émbolo

Piezas de repuesto disponibles: anillo de fricción, interruptor de proximidad

Accesorios disponibles: sistema de soporte

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Anchura B	30,10 mm
Altura H	70,20 mm
Diámetro exterior D	29,50 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	7,0 mm
Rosca G2	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud del cable	300,00 mm
Longitud de rosca LG4	5,0 mm
Cuadrícula de orificios Y1	12,0 mm

Datos de diseño SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00352

1

Art.-Nr.: 10.01.17.00352

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	202,8 g
Posición de instalación	BEL
Fuerza de retención residual	0,3 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 70 °C
Fuerza de retención máx. con anillo de fricción	35,0 N
Familia de productos	SGM
Válvula de mando	Biestable

Nota: Fuerza de retención: El valor indicado es un dato estático sin factor de seguridad; medición sobre una chapa de 2 mm de espesor. Para el dimensionamiento de sistemas con ventosas magnéticas SGM se ha de aplicar un factor de seguridad de $S = 3$

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.17.00352

**Datos de pedido accesorios 10.01.17.00352**

Typ		Número de artículo
Sistema de soporte	HTS-A2 SGM 30/40 OP	10.01.17.00581
Sistema de soporte	HTS-A3 SGM 30/40 OP	10.01.17.00558
Sistema de soporte	HTS-A2 D SGM 30/40 OP	10.01.17.00586
Sistema de soporte	HTS-A3 D SGM 30/40 OP	10.01.17.00582
Sistema de soporte	HPS-SGM 2M6 30/40 OP	10.01.17.00655
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.17.00352**

Typ		Número de artículo
Interruptor de proximidad	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199



Garra magnética

SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP



Art.-Nr.: 10.01.17.00352



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.17.00352

Typ		Número de artículo
Anillo de fricción	REIB-RING SGM 30 PU-55	10.01.17.00136



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00352