

滑り防止リング

# REIB-RING SGM-HP 50 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00381




REIB-RING SGM-HP 50 PU-55

## 技術資料

属性	価値
サイズ	50
構築用	マグネットグリッパー SGM-HP
外径D	50.00 mm
内径d	41.50 mm

## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	10.70 mm
外径D	50.00 mm



デザインデータ REIB-RING SGM-HP 50 PU-55



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00381](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00381)

Art.-Nr.: 10.01.17.00381

 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
質量	4.7 g
サイズ	50
作動温度 max.	100.0 °C

高温耐性ゴム HT2: 最大250°Cのワークに対応 (短時間搬送時)

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.17.00381](http://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00381)