


Art.-Nr.: 10.01.17.00557



HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

技術資料

属性	値
サイズ	30/40
構築用	マグネットグripper SGM-HP
接続1	ボールヘッド28.5mm



デザインデータ HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

デザインデータ

属性	値
グripperの長さ L	84.00 mm
幅B	26.00 mm
高さ H1	48.30 mm
高さ H2	6.00 mm
高さ H	9.40 mm
外径D	28.50 mm
内径d	4.50 mm
高さ H3	27.10 mm
高さH4	35.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	74.0 mm



技術資料

属性	値
質量	86.00 g
材質	アルミ
サイズ	30/40


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00557

Art.-Nr.: 10.01.17.00557



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00557



発注データ アクセサリ 10.01.17.00557

Typ		本数
ユニバーサルホルダー	HTR-UNI 2N X3	10.01.03.00302

