


Art.-Nr.: 10.01.17.00565



技術資料

| | |
|-----|-------------------|
| サイズ | 20 |
| 構築用 | マグネットグリッパー SGM-HP |
| 接続1 | 溝付きボルト Ø19 mm |

HTS-A2 SGM-HP 20 OP



デザインデータ

| | |
|----------------------|----------|
| グリッパーの長さ L | 63.00 mm |
| 幅 B | 15.00 mm |
| 高さ H1 | 37.80 mm |
| 高さ H2 | 6.00 mm |
| 高さ H | 9.90 mm |
| 外径 D | 19.00 mm |
| 内径 d | 3.40 mm |
| 高さ H3 | 25.90 mm |
| 高さ H4 | 26.80 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 6.5 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 55.0 mm |

デザインデータ HTS-A2 SGM-HP 20 OP



技術資料

| | |
|-----|---------|
| 質量 | 44.00 g |
| 材質 | アルミ |
| サイズ | 20 |

