


Art.-Nr.: 10.01.17.00587



HTS-A2 D SGM 50/70 OP


Datos técnicos

Atributo	Valor
Diseño de aplicación	Garra magnética
Conexión 1	Perno con ranura Ø19
Tamaño	50/70
Forma	Bloque doble

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	69,00 mm
Anchura B2	7,00 mm
Anchura B	92,00 mm
Altura H1	37,80 mm
Altura H2	5,50 mm
Altura H	9,90 mm
Diámetro exterior D	19,00 mm
Diámetro interior d	5,50 mm
Anchura B3	3,50 mm
Altura H3	27,90 mm
Altura H4	26,80 mm
Cuadrícula de orificios Y1	33,5 mm
Cuadrícula de orificios Y2	59,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	58,0 mm

Datos de diseño HTS-A2 D SGM 50/70 OP



Art.-Nr.: 10.01.17.00587



Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	139,00 g
Material	Aluminio
Tamaño	50/70



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.17.00587

