



Art.-Nr.: 10.01.17.00591



HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP

技術資料

サイズ	40x121
接続1	溝付きボルト Ø19 mm
実現デザイン	SGM-HP



デザインデータ HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP

デザインデータ

グリッパーの長さ L	72.00 mm
幅 B	40.00 mm
高さ H1	37.80 mm
高さ H2	4.50 mm
高さ H	9.90 mm
外径 D	19.00 mm
内径 d	6.40 mm
高さ H4	26.80 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	16.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	30.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	60.0 mm



技術資料

質量	101.20 g
材質	アルミ
サイズ	40x121
デザイン	エンドウォール

