




SGM-HPm 30 G1/8-IG

マグネットグリッパー SGM-HPmは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- マグネットグリッパー SGM-HPm
- 厚みの薄いワークに対しても高い把持力をもつグリッパー


スペアパーツ: 補助パーツ

アクセサリ: ホルダーシステム HTS、補助パーツ (立体成形品向け)、センタリングピン (要問合せ)、補助パーツ (厚みの異なるシートの積層用)

技術資料

属性	価値
保持力	231.0 N
サイズ	30
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.5 ~ 6.0 bar
ソケット	G1/8-F

デザインデータ



デザインデータ SGM-HPm 30 G1/8-IG

属性	価値
グリッパーの長さ L2	20.50 mm
幅B2	15.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H2	9.70 mm
高さ H	105.30 mm
内径d1	3.1 mm
d2	3.1 mm
内径d	3.05 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00612



技術資料

属性	値
質量	278.0 g
設置位置	BEL
保持力	231.0 N
残存勢力	0.3 N
圧力範囲（作動圧）[bar]	2.5 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 70 °C
最大保持力時の最適シート厚	2.00 mm
電磁弁	双安定
L字型	35.0 °



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00612



データアクセサリを注文する 10.01.17.00612

Typ	製品コード
把持素子 SGM	GR-E SGM-HPm 30 DES 0.7 SET
把持素子 SGM	GR-E SGM-HPm 30 DES 0.5 SET
把持素子 SGM	GR-E SGM-HPm 30 CP9.6 SET
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC
組立セット	SET SGM-HPm EINR
スマートデバイスインターフェース	SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300
接続ケーブル	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR
ホルダーシステム	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS
ホルダーシステム	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP
ホルダーシステム	HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP
ホルダーシステム	HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP



スペアパーツの注文データ 10.01.17.00612

Typ	製品コード
把持部 SGM	GR-E SGM-HPm 30 max. SET
	10.01.17.00676



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00612