

Art.-Nr.: 10.01.17.00614



NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	マグネチックシリンダーセンサー
電気の接続	プラグM8、4ピン
供給電圧 DC	10 - 30 V-DC

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	27.00 mm
高さ H	5.50 mm

デザインデータ NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC



技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	マグネチックシリンダーセンサー
電気の接続	プラグM8、4ピン
質量	9.5 g
供給電圧 DC	10 - 30 V-DC
作動温度	-25.0 ~ 80.0 °C
電磁弁	ノーマルオープン



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00614



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00614