

Art.-Nr.: 10.01.17.00614



NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Technische Daten

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	Magn. Zylindersensor
Elektrischer Anschluss	Stecker M8, 4-polig
Spannung DC	10-30V-DC

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	27,00 mm
Höhe H	5,50 mm

Konstruktionsdaten NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC



Technische Daten

Attribut	Wert
Bauart Vakuumschalter	Magn. Zylindersensor
Elektrischer Anschluss	Stecker M8, 4-polig
Gewicht	9,50 g
Spannung DC	10-30V-DC
Einsatztemperatur	-25,0 ... 80,0 °C
Steuerung Ventil	Stromlos offen

Optimaler Mindestabstand zu ferromagnetischen Anbauteilen und Werkstücken: 100 mm (nur in den Positionen der Sensorabfrage). Verwendung von nicht-ferromagnetischen Bauteilen wie Schrauben, Stifte und Halter reduzieren den notwendigen Mindestabstand.



Art.-Nr.: 10.01.17.00614



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.17.00614



Bestelldaten Zubehör 10.01.17.00614

Typ		Artikelnummer
Montage-Set	SET SGM-HPm EINR	10.01.17.00647
Anschlusskabel	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075

