

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Tutma kuvveti	387.0 N
Boyut	40
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Soket	G1/4"-F


SGM-HPm 40 G1/4-IG

Manyetik tutucu SGM-HPm monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Tutucu tipi SGM-HPm
- İnce iş parçalarında maksimum tutma kuvveti için kavrama elemanı

Mevcut yedek parçalar: kavrama elemanları

Mevcut aksesuarlar: yakınlık anahtarı, tutma sistemi HTS, 3D yüzeyler için tutma elemanları ve merkezleme pimleri (istek üzerine özelleştirilmiş), farklı kalınlıktaki levhaları ayırmak için tutma elemanları

**Tasarım verileri SGM-HPm 40 G1/4-IG****Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	32.00 mm
Genişlik B2	24.20 mm
Genişlik B	40.00 mm
Yükseklik H2	9.70 mm
Yükseklik H	105.30 mm
İç çap d1	3.1 mm
d2	3.1 mm
İç çap d	3.05 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	8.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00634



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	460.0 g
Kurulum konumu	BEL
Tutma kuvveti	387.0 N
Artık tutma kuvveti	0.3 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 70 °C
Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı.	2.00 mm
Kontrol Valfi	Bistable
Açı	35.0 °



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.17.00634

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.17.00634

Typ	Ürün numarası
Kavrama elemanı SGM	GR-E SGM-HPm 40 DES 1 SET
Kavrama elemanı SGM	GR-E SGM-HPm 40 DES 0.7 SET
Kavrama elemanı SGM	GR-E SGM-HPm 40 CP9.6 SET
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC
Montaj seti	SET SGM-HPm EINR
Akıllı Cihaz Arayüzü	SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300
Bağlantı kablosu	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR
Tutucu sistemi	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS
Tutucu sistemi	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA
Holder system	HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP
Holder system	HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP
Holder system	HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP
Tutucu sistemi	HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP
Montaj seti	SET SGM-HPm SCHR 40



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.17.00634

Typ	Ürün numarası
Kavrama elemanı SGM	GR-E SGM-HPm 40 max. SET
	10.01.17.00650

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00634