

Art.-Nr.: 10.01.17.00634



## 技術資料

属性	価値
保持力	387.0 N
サイズ	40
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.5 ... 6.0 bar
ソケット	G1/4"-F


SGM-HPm 40 G1/4-IG

マグネットグripper SGM-HPmは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- マグネットグripper SGM-HPm
- 厚みの薄いワークに対しても高い把持力をもつグripper

スペアパーツ: 補助パーツ

アクセサリ: ホルダーシステム HTS、補助パーツ (立体成形品向け)、センタリングピン (要問合せ)、補助パーツ (厚みの異なるシートの積層用)



デザインデータ SGM-HPm 40 G1/4-IG

## デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L2	32.00 mm
幅 B2	24.20 mm
幅 B	40.00 mm
高さ H2	9.70 mm
高さ H	105.30 mm
内径 d1	3.1 mm
d2	3.1 mm
内径 d	3.05 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グripperの長さ LG1	8.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00634

技術資料

属性	値
質量	460.0 g
設置位置	BEL
保持力	387.0 N
残存勢力	0.3 N
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.5 ... 6.0 bar
作動温度	5 ... 70 °C
最大保持力時の最適シート厚	2.00 mm
電磁弁	双安定
L字型	35.0 °

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.17.00634](http://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00634)

データアクセサリを注文する **10.01.17.00634**

Typ		製品コード
把持素子 SGM	GR-E SGM-HPm 40 DES 1 SET	10.01.17.00657
把持素子 SGM	GR-E SGM-HPm 40 DES 0.7 SET	10.01.17.00648
把持素子 SGM	GR-E SGM-HPm 40 CP9.6 SET	10.01.17.00659
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC	10.01.17.00614
組立セット	SET SGM-HPm EINR	10.01.17.00647
スマートデバイスインターフェース	SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC	21.10.02.00017
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
接続ケーブル	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
ホルダーシステム	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS	10.01.17.00645
ホルダーシステム	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA	10.01.17.00642
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00567
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00557
ホルダーシステム	HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00563
ホルダーシステム	HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP	10.01.17.00651
組立セット	SET SGM-HPm SCHR 40	10.01.17.00679

スペアパーツの注文データ **10.01.17.00634**

Typ		製品コード
把持素子 SGM	GR-E SGM-HPm 40 max. SET	10.01.17.00650