



SGM-HP 40x121 3RR


マグネットグripper SGM-HP/-HT (連結タイプ) は組立済みで納品されます。

納品内容は以下の通りです。

- マグネットグripper SGM-HP/-HT (連結タイプ)
- アクセサリ: ホルダー
- 磁石位置検出用センサ (SGM-HPのみ)

技術資料

属性	値
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.5 ~ 6.0 bar
最大保持力	730.0 N
サイズ	40x121
デザイン	滑り止めリング3個



デザインデータ SGM-HP 40x121 3RR

デザインデータ

属性	値
グripperの長さ L2	32.00 mm
グripperの長さ L	121.00 mm
幅B2	24.20 mm
幅B	40.00 mm
高さ H2	34.40 mm
高さ H	99.40 mm
外径D	40.00 mm
スレッドG2	G1/8-IG
グripperの長さ LG2	6.0 mm
グripperの長さ LG4	7.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00643



技術資料

属性	値
質量	1220.0 g
設置位置	BEL
残存勢力	0.5 N
圧力範囲（作動圧）[bar]	2.5 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 70 °C
最大保持力	730.0 N
最大保持力時の最適シート厚	4.00 mm
電磁弁	双安定



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00643



データアクセサリを注文する 10.01.17.00643

Typ		製品コード
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
真空ホース（メートル）	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
真空ホース（メートル）	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
ホルダーシステム	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
ホルダーシステム	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
ホルダーシステム	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
ホルダーシステム	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589



スペアパーツの注文データ 10.01.17.00643

Typ		製品コード
滑り防止リング	REIB-RING SGM-HP 40 PU-55	10.01.17.00373



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00643