



Art.-Nr.: 10.01.17.00650



GR-E SGM-HPm 40 max. SET

技術資料

属性	価値
製品仕様	薄物ワーク搬送時の最大保持力
サイズ	40
構築用	マグネットグリッパー SGM-HPm
種類	SET



デザインデータ GR-E SGM-HPm 40 max. SET

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	39.00 mm
高さ H2	5.40 mm
高さ H	21.10 mm
スレッド G1	M4-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	31.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	76.0 g
作動温度	°C

把持素子 SGM

GR-E SGM-HPm 40 max. SET



Art.-Nr.: 10.01.17.00650



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00650



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00650