


Art.-Nr.: 10.01.17.00659



GR-E SGM-HPm 40 CP9.6 SET

技術資料

属性	価値
製品仕様	センターポイント
サイズ	40
構築用	マグネットグリッパー SGM-HPm
種類	SET



デザインデータ GR-E SGM-HPm 40 CP9.6 SET

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	38.00 mm
高さ H2	17.80 mm
高さ H	3.00 mm
内径 d	3.00 mm
スレッド G1	M3-M
高さ H3	5.60 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	10.6 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	31.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	12.5 g
作動温度	°C

把持素子 SGM

GR-E SGM-HPm 40 CP9.6 SET



Art.-Nr.: 10.01.17.00659



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00659



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00659