

Art.-Nr.: 10.01.17.00664



技術資料


属性	価値
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.5 ~ 6.0 bar
最大保持力	680.0 N
サイズ	40x121
デザイン	滑り止めリング3個

SGM-HT-HP 40x121 3RR

マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ) は組立済みで納品されます。

納品内容は以下の通りです。

- マグネットグリッパー SGM-HP/-HT (連結タイプ)
- アクセサリ: ホルダー
- 磁石位置検出用センサ (SGM-HPのみ)



デザインデータ SGM-HT-HP 40x121 3RR

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	32.00 mm
グリッパーの長さ L	121.00 mm
幅 B2	24.20 mm
幅 B	40.00 mm
高さ H2	34.40 mm
高さ H	99.40 mm
外径 D	40.00 mm
スレッド G2	G1/8-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
グリッパーの長さ LG4	7.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00664

技術資料

属性	値
質量	1220.0 g
設置位置	BEL
残存勢力	0.5 N
最高使用温度	200.0 °C
圧力範囲（作動圧） [bar]	2.5 ~ 6.0 bar
作動温度	5 ~ 150 °C
最大保持力	680.0 N
最大保持力時の最適シート厚	4.00 mm
電磁弁	双安定

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.17.00664

データアクセサリを注文する **10.01.17.00664**

Typ		製品コード
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
近接スイッチ	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
真空ホース（メーテル）	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
真空ホース（メーテル）	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
ワンタッチホースコネクタ（L字型）	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
ホルダーシステム	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
ホルダーシステム	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
ホルダーシステム	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
ホルダーシステム	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
ホルダーシステム	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
ホルダーシステム	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589

スペアパーツの注文データ **10.01.17.00664**

Typ		製品コード
滑り防止リング	REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65	10.01.17.00411