

Schmalz Quick aspiratore ventosa  
**SQC-C-RU-80x62-HT1**



Art.-Nr.: 10.01.18.01091



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Materiale	Alluminio
Materiale della guarnizione	Mat. alta temp. HT1
Design di utilizzo	Sistema di sostituzione rapida
Altezza H	62,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Materiale sostegno del pezzo	ED

SQC-C-RU-80x62-HT1

Il sistema di cambio rapido Schmalz non viene fornito assemblato. Il sistema è costituito da tre componenti, ordinati indipendentemente l'uno dall'altro, costituiti da:

- Interfaccia tavola macchina: Schmalz-Quick-Change Mono-Base SQC-MB con bullone a banjo, per una ritenzione permanente sulla tavola macchina
- Ventosa: Schmalz-Quick-Change Cup SQC-C, superficie di aspirazione a scelta rettangolare o rotonda
- Coperchio: Schmalz-Quick-Change Cover ABDK SQC

Parti di ricambio disponibili: Bordi di tenuta, anello a V, vite cava, pezzo di spinta per griglia a 30°



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H1	79,80 mm
Altezza H	62,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm

Dati di costruzione SQC-C-RU-80x62-HT1



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.18.01091](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.18.01091)

Schmalz Quick aspiratore ventosa  
**SQC-C-RU-80x62-HT1**



Art.-Nr.: 10.01.18.01091



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.18.01091](http://www.schmalz.com/10.01.18.01091)



**Articolo fuori produzione**

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **01.01.2025**  
Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.  
articolo alternativo



**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.18.01091**

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta	ISDR 81x12 SQC HT1	10.01.18.00842



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.18.01091](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.18.01091)