

Art.-Nr.: 10.01.18.01091



技術資料


属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
材質	アルミ
シール材	マークレスゴム
構築用	クイックチェンジ式システム
高さ H	62.00 mm
外径D	80.00 mm
材質 ワークサポート	ED

SQC-C-RU-80x62-HT1

クイックチェンジシステムは以下の製品で構成されます。

- クイックチェンジアダプタ付きベース SQC-MB: マシンテーブルに真空カップを固定するためのベース。ネジ付き
- クイックチェンジカップ SQC-C: 吸着面は円形または四角形から選択可能
- ベースカバー ABDK SQC: 使用しない吸込み口に蓋をするためのカバー

スペアパーツ: シーリングフレーム、Vリング、中空ネジ、角度固定ピン



デザインデータ

属性	価値
高さ H1	79.80 mm
高さ H	62.00 mm
外径D	80.00 mm

デザインデータ SQC-C-RU-80x62-HT1

クイックチェンジ式真空カップ SQC-C-RU-80x62-HT1



Art.-Nr.: 10.01.18.01091



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.18.01091



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **01.01.2025**
この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。
代替品



スペアパーツの注文データ 10.01.18.01091

Typ		Artikelnummer
シーリングゴム	ISDR 81x12 SQC HT1	10.01.18.00842



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.18.01091