


Art.-Nr.: 10.01.19.00003



SAXM 20 ED-85 SC045

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	20.00



デザインデータ

属性	価値
高さ H2	7.00 mm
高さ H	16.70 mm
ヘッド径 Dk	19.5 mm
内径d1	15.3 mm
内径d	9.70 mm
スプリングストロークZ	3.0 mm
径 Ds	21.8 mm
径 Dmax(S)	26.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAXM 20 ED-85 SC045

Art.-Nr.: 10.01.19.00003



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 045
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	5.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
吸着力 (-600mbar)	20.00 N
質量	2.8 g
水平方向の力	15.0 N
水平方向の力 油性表面	20.0 N
ボリューム	2.688 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAXM

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00003



データアクセサリを注文する 10.01.19.00003

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 G1/4-AG L	10.01.06.02818
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 G1/4-IG L	10.01.06.02736
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 G3/8-AG L	10.01.06.02807
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 G3/8-IG L	10.01.06.02737
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 M10-AG L	10.01.06.02819
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 M12-AG L	10.01.06.03253
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 M12x1.5-AG L	10.01.06.03185
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 M14x1-IG L	10.01.06.03382
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 M14x1.5-AG L	10.01.06.02820
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 M16-AG L	10.01.06.03299
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 M16x1.5-AG L	10.01.06.03186
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 045 RA L	10.01.06.02813
シュマルツコネクタ ネジ	SC-S 045 FDC-L	10.01.06.02803


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.19.00003