




SAXM 60 ED-85 SC055

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Boyut	60.00



Tasarım verileri SAXM 60 ED-85 SC055

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	10.50 mm
Yükseklik H	28.30 mm
Kafa çapı Dk	22.2 mm
İç çap d1	27.6 mm
İç çap d	11.80 mm
Yay stroku Z	10.9 mm
Çap Ds	61.5 mm
Çap Dmax(S)	69.7 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.19.00007

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 055
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	154.00 N
Ağırlık	11.1 g
Yanal kuvvet	85.0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	155.0 N
Cilt	27.676 cm ³
Boyut	60.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SAXM

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.19.00007

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.19.00007**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G1/4-AG L
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G1/4-IG L
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G3/8-AG L
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 G3/8-IG L
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 M10-AG L
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 M14x1.5-AG L
Schmalz-Konnektör-Adaptör	SC-A 055 RA L
Schmalz-Konnektör-Vida	SC-S 055 FDC-L

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00007