

ベル型真空パッド

## SAXM 80 ED-85 SC055


Art.-Nr.: 10.01.19.00008



SAXM 80 ED-85 SC055

### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	80.00



### デザインデータ

属性	値
高さ H2	10.50 mm
高さ H	31.30 mm
ヘッド径 Dk	22.0 mm
内径d1	27.6 mm
内径d	11.80 mm
スプリングストロークz	13.9 mm
径 Ds	81.0 mm
径 Dmax(S)	92.2 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAXM 80 ED-85 SC055




WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.19.00008

ベル型真空パッド

# SAXM 80 ED-85 SC055

Art.-Nr.: 10.01.19.00008



## 技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 055
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	32.5 mm
吸着力 (-600mbar)	270.00 N
質量	20.00 g
水平方向の力	150.0 N
水平方向の力 油性表面	269.0 N
ボリューム	55.473 cm <sup>3</sup>
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAXM

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.19.00008](http://www.schmalz.co.jp/10.01.19.00008)



## 発注データ アクセサリ 10.01.19.00008

Typ		本数
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055 G1/4-AG L	10.01.06.02821
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055 G1/4-IG L	10.01.06.02742
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055 G3/8-AG L	10.01.06.02809
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055 G3/8-IG L	10.01.06.02743
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055 M10-AG L	10.01.06.02822
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055 M14x1.5-AG L	10.01.06.02823
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 055 RA L	10.01.06.02815
シュマルツコネクタ ネジ	SC-S 055 FDC-L	10.01.06.02804

