


Art.-Nr.: 10.01.19.00009



SAXM 100 ED-85 SC065

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	100.00



デザインデータ

属性	価値
高さ H2	14.30 mm
高さ H	39.40 mm
ヘッド径 Dk	25.6 mm
内径d1	39.6 mm
内径d	14.00 mm
スプリングストロークZ	17.1 mm
径 Ds	99.7 mm
径 Dmax(S)	111.1 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SAXM 100 ED-85 SC065

Art.-Nr.: 10.01.19.00009



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	SC 065
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
吸着力 (-600mbar)	412.00 N
質量	33.8 g
水平方向の力	230.0 N
水平方向の力 油性表面	414.0 N
ボリューム	104.094 cm ³
サイズ	100.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAXM

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.19.00009



データアクセサリを注文する 10.01.19.00009

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G1/4-AG L
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G1/4-IG L
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G3/8-AG L
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G3/8-IG L
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 M10-AG L
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 M14x1.5-AG L
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 RA L
シュマルツコネクタ ネジ	SC-S 065 FDC-L


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.19.00009